



Merací systém na meranie priamosti ProLine, Typ: 100



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	467577 100
GTIN	2050002078185
Trieda položky	40N

Popis

Prevedenie:

Najjednoduchšie meranie priamosti, rovinnosti a pravých uhlov s presnosťou do 0,001 mm! Rýchla montáž, bezpečné meranie a hotová správa vo formáte PDF alebo export údajov zaokrúhľujú balíky meraní. Tým spôsobom sa dá zmerať a zaznamenať pravouhlosť osí do 10 min. Balíky meraní sú zostavené podľa prípadu použitia.

Výhoda:

- **Bezkáblová komunikácia a meranie**
- **Malý, prenosný, nahrádza granitový blok**
- **Automatizované nastavenie lasera**
- **Vlastná kalibrácia lasera**
- **Kompletné vymeranie stroja a kalibrácia podľa DIN ISO s dokumentáciou**
- **Live hodnoty na priamu korekciu stroja**
- **Kombinovateľné s μ Level na súčasné meranie uhlov klonenia**

Rozsah balenia:

Laser T250 s napájacím zdrojom a upevňovacím adaptérom, prijímač lasera R540 s bezdrôtovým prenosom, softvér ProLine V4, kufrík.

Technický opis

Rozlíšenie (Príjemca)	0,0001 mm
Presnosť (Príjemca)	0,001 mm
Rozsah merania	30 m
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Laserové nivelačné zariadenie