




## Systém merania rovinnosti ProLevel 100, Typ: 100



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	467576 100
GTIN	2050002078178
Trieda položky	40N

### Popis

#### Prevedenie:

Rýchle, flexibilné a jednoduché meranie rovinnosti na pravouhlých, zaoblených alebo komplexných povrchoch.

#### Výhoda:

- **Rýchle a jednoduché meranie rovinnosti.**
- **Rýchle vytváranie a ukladanie predlôh.**
- **Detektor s plochou snímača 70 mm a rozlíšením 10 µm. Meranie aj za sťažených svetelných podmienok.**
- **Dosah 80 m.**
- **Priame vyhodnotenie rovinnosti v 3D a vo farbe. Chyby merania sa dajú zistiť a upraviť priamo.**

#### Rozsah balenia:

Samonivelačný rotačný laser T430, laserový prijímač R310, diaľkové ovládanie RC310, spínací magnet s prizmatickou podstavou, merací adaptér M8, sieťový adaptér, robustný prepravný kufrík.

### Technický opis

Dosah	80 m
Presnosť (Prijemca)	$\pm 0,02 + 0,03\%$ linearita mm
Presnosť nivelácie	$\pm 0,02$ mRad
Rozlíšenie (Prijemca)	0,01 mm
Interface	RS 485 & IR

Laserová trieda	2
Druh produktu	Laserové nivelačné zariadenie