

**Garant****Čelno povrtalo H7, neprevlečeni, Nazivni Ø DC: 11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	162825 11
GTIN	4062406117283
Razred artikla	110

**Opis****Izvedba:**

Strojno povrtalo za čelno rezanje, za doseganje največje možne **natančnosti mer. Optimizirano čelno rezanje** omogoča **natančno centriranje** izdelane izvrtine. Izvedba z ravnimi in **dolgimi utori** za optimalno odstranjevanje odrezkov.

**Uporaba:**

Za izdelavo natančno poravnanih, zaporednih izvrtin. Pri najvišjih zahtevah glede ravnosti izvrtin. Povrtavanje do dna izvrtine in povrtavanje skozi izvrtin.

**Napotek:**

Povrtala z možnostjo konfiguracije v območju premera od 2,200 do 12,220 mm in ujemom po izbiri so na voljo pod art. 162830.

**Tehnični opis**

Ø držala D <sub>s</sub>	11 mm
Nazivni Ø D <sub>c</sub>	11 mm
Dolžina rezil L <sub>c</sub>	26 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	89 mm
Toleranca	H7
Celotna dolžina L	142 mm
Število rezil Z	6
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/v
Čelno rezanje	4,5 mm
Povečana mera povrtavanja v Ø referenčne mere	0,1 - 0,2 mm

Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS E
Standard	Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem	ne
Držalo	Cilindrično držalo z e9
Uporaba pri načinu vrtanja	pri zaprti in skožnji izvrtini
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Povrtalo

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al	primerno	20 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	20 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	10 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	10 m/min	P
GG(G)	primerno	10 m/min	K
CuZn	primerno	20 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		