

Garant**Špirálový vrták HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 3,2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 114500 3,2 |
| GTIN | 4045197019776 |
| Trieda položky | 11B |

Popis**Prevedenie:****Zosilnené rozširovanie jadra.**

S ukazovateľom C.

Odporúčanie:**Maximálna hĺbka vrtania:** $L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ **Technický opis**

| | |
|---|----------------|
| Posuv f v INOX > 900 N/mm ² | 0,02 mm/ot, |
| Dĺžka napínacích drážok L _c | 36 mm |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| Menovité -Ø D _c | 3,2 mm |
| Tolerancia menovitého Ø | h8 |
| Ø stopky D _s | 3,2 mm |
| Celková dĺžka L | 65 mm |
| Norma | DIN 338 |
| odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l ₂ | 31,2 mm |
| Uhol špičky | 130 Stupeň |
| Stopka | Valcová stopka |
| Povrchová úprava | TiAlN |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Rezný materiál | HSS E |
| Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Farebný krúžok | modrá |
| Druh produktu | Špirálový vrták |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Oceľ < 750 N/mm ² | podmienene vhodný | 37 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 31 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 15 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 12 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 6 | S |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |