

**Prístroj na odihľovanie a zrážanie hrán, Typ: EKF450****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078121 EKF450
GTIN	4250187507243
Trieda položky	07E

Popis**Prevedenie:**

Zabrusovačka s mäkkým štartom a tepelnou ochranou v kompaktnom dizajne pre obrábanie rovných hrán, vnútorných a vonkajších polomerov a otvorov od Ø 22mm. Jemné nastavenie umožňuje ľahké zabrusovanie pre odihľenie, ako aj široké skosenia. So zlepšenou nožovou hlavou pre znížené rezné sily. Fazeta 45° – šírka plynulá 0 – 6 mm.

Rozsah balenia:

Vrátane frézy, **3 HM** výmenné doštičky, zberná nádoba na triesky Č. 084520, dopravný kufřík.

Upozornenie:

Najmenej 2 mm výška hrany obrobku potrebná pre vodiaci valec.

Technický opis

Šírka	138 mm
Výška	295 mm
Hmotnosť	4 kg
Príkon	1500 W

Sietové napätie	230 V
Označenie výrobcu	EKF450
Dĺžka	310 mm
maximálne otáčky	6000 min ⁻¹
Fazeta	45°
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Prístroj na odihľovanie a zrážanie hrán

Príslušenstvo

Frézovací nástroj 3 ostriami Typ ZFR450	078133 ZFR450
TK vymeniteľné doštičky 3dielna sada SHM 200na ocel' Typ SHM200	078128 SHM200
Náhradná skrutka pre otočnú dosku EKF Prevedenie SCREW	078127 SCREW