

Garant**Súprava presných lúpacích vrtákov do plechu HSS, Ø rezných hrán DC: 3-30,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	118120 3-30,5
GTIN	4045197193209
Trieda položky	11C

Popis**Prevedenie:**

Vďaka ostrému hrotu vrtáka nie je potrebné žiadne predvrtanie. Zúžené rezné hrany a radiálne brúsený obvod na veľmi jemný rez. Zmena mierky v drážkach. Stopka s ďalšími tromi plochami.

Súprava 3 lúpacích vrtákov na plech a 1 vrtacia pasta č. 118160 v kazete.

Použitie:

Vrtanie bez hrán a stôp po chvení nástroja.

Oceľový plech 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, neželezné kovy: 0,1 – 5mm, plasty do 10 mm.

Obsah:

po 1 lúpacom vrtáku do plechu: č. 118020 veľ. 3 – 14; 8 – 20; 16 – 30,5

Vrtacia pasta: č. 118160

Technický opis

Ø rezných hrán D _c	3 - 30,5 mm
Farebný krúžok	bez

Rezný materiál	HSS
Druh produktu	Stupňovitý vrták
Norma	Výrobná norma
Stopka	Stopka s tromi upínacími plochami

Príslušenstvo

Presný lúpací vrták do plechu HSS Ø rezných hrán DC 3-14	118020 3-14
Vítacia pasta Ø 29 mm×91 mm	118160
Presný lúpací vrták do plechu HSS Ø rezných hrán DC 8-20	118020 8-20
Presný lúpací vrták do plechu HSS Ø rezných hrán DC 16-30,5	118020 16-30,5