

Garant**VHM-NC svedri za navrtanje 142° zelo dolgi spiralni, TiAlN, Ø DC h6: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	121121 8
GTIN	4062406120863
Razred artikla	11E

Opis**Izvedba:**

Natančno **središčno brušena konica**. **Lažje navrtanje** in **visoka natančnost oblike** centrirne izvrtine. Svedri so čvrsti zaradi kratkih utorov za odrezke.

Zelo dolga izvedba.**Uporaba:**

Kot konice **142°** olajša prijem glavnih rezil spiralnega svedra pri vrtanju, ki sledi.

Napotek:

Uporabite število vrtljajev za dejanski Ø vrtanja (ne na splošno za zunanji Ø svedra).

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA .

Oblika **HB**: naročite z **art. 121120**.

Oblika **HE**: naročite z **art. 121121 + 129100 HE**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	140 mm
Toleranca držala	h6
Nazivni Ø D _c	8 mm
Ø držala D _s	8 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm ²	0,03 mm/v
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Dolžina utorov L _c	23 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM

Podatkovni list

Standard	Tovarniški standard
Toleranca nazivnega Ø	h6
Kot konice	142 stopinj
Število rezil Z	2
Notranje hlajenje	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Sveder za navrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	260 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	240 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	65 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	40 m/min	S
GG(G)	primerno	90 m/min	K
CuZn	primerno	200 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/121121-8>

