



Sortiment momentových klíčů Click-Torque C 3 sůprava 1, Maximální uťahovací moment: 200Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	656300 200
GTIN	4013288204691
Trieda položky	63F

Popis

Prevedenie:

Veľmi pevný, jednoramenný momentový kľúč (hnací štvorhran 1/2-palcový) s ergonomickou, 2-zložkovou rukoväťou a prepínateľnou račňou pre jednoduché nastavenie a zaistenie predvolenej hodnoty. Výrazne počuteľný a citel'ný spúšťací signál pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu pevným uvoľňovacím mechanizmom. Jednoduché nastavenie a zaistenie požadovaného krútiaceho momentu vďaka systému čítania s hlavnou a jednou stupnicou. Na uťahovanie doprava.

Merná jednotka: Nm, lbfft.

Presnosť:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Obsah:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 1 ks 10; 13; 17; 19 mm

Zástrčné hlavice 6-hranné: 1 ks 6; 8; 10 mm

Zástrčné hlavice na Torx®: 1 ks TX30; TX40; TX45; TX50

Predĺženie: 1 ks 125 mm

Momentový kľúč Click-Torque C 3: 1 ks 40 – 200 Nm

Skladovanie v: Textilný box

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	200 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	40 - 200 Nm
Členenie stupnice 1 dielik =	100 cNm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	6-10 mm
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	10-19 mm
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Kalibrácia	O1
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Meracia technika	mechanický
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Smer vťahovania	uťahovanie doprava
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbfft
Údaje protokolovateľné	nie
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné

Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Spätná väzba	s vypínaním
Ukazovateľ	analógová
Celková dĺžka L	510 mm
Merací proces	Krútiaci moment
Norma	DIN EN ISO 6789
Séria	Click-Torque
Členenie stupnice 1 dielik =	1 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	30 - 146 lbfft
Označenie výrobcu	Click-Torque C 3 Set 1
Pevne nastavený krútiaci moment	nie
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

Kalibrácia DAkkSMomentové kľúče Maximálny ťahovací moment 1000	020020 1000
KalibráciaMomentové kľúče Maximálny ťahovací moment 400	020010 400