

Garant**Strediaci vrták HSS-E A s plochou, bez povlaku, Menovitý Ø DC k12: 2,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	111200 2,5
GTIN	4045197000378
Trieda položky	11A

Popis

Prevedenie:

Vybrúsený z plného materiálu a podbrúsený. Vybavený špirálovou drážkou.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	2
Tolerancia stopky	h7
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,03 mm/ot,
Menovité -Ø D _c	2,5 mm
pre Ø obrobku	15 – 20 mm
s – 0,1	5,35 mm
Ø stopky D _s	6,3 mm
Celková dĺžka L	45 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 333
Typ	A
Tolerancia menovitého Ø	k12
Uhol klesania	60 Stupeň
Smer rezania	pravé

Stopka	Valcová stopka s h7
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Strediaci vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	45	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	40	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	10	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	12	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	8	M
GG(G)	podmienene vhodný	25	K
CuZn	vhodný	80	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		