

Garant**TK strediaci vrták A, TiAlN, Ø DC k13: 1,25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	121001 1,25
GTIN	4045197594587
Trieda položky	11E

Popis**Prevedenie:**

Brúsené z plnej tvrdokovovej guľatiny. Špirálové drážkovanie.
Na materiály do **62 HRC**.

Technický opis

pre Ø obrobku	8 – 10 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm ²	0,02 mm/ot,
Menovité -Ø D _c	1,25 mm
Počet rezných hrán Z	2
Tolerancia stopky	h6
Ø stopky D _s	3,15 mm
Celková dĺžka L	31,5 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 333
Typ	A
Tolerancia menovitého Ø	k13
Uhol klesania	60 Stupeň
Smer rezania	pravé

Stopka	Valcová stopka s h6
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Strediaci vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	40	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	20	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	15	H
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný	10	H
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		