



Garnitura listov za vbodno žago, Oznaka: T321AF



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	588500 T321AF
GTIN	3165140596992
Razred artikla	54B

Opis

Izvedba:

Listi vbodne žage **za kovino**. Držalo z vpenjalnim nastavkom. **Speed for Metal** – največja življenjska doba in hitrost rezanja v kovino zaradi ožjega in tanjšega lista ter optimizirane geometrije ozobja (izmenični togi in agresivni zobje).

Obseg dobave:

5-del.

Tehnični opis

Material lista za žago	BiM
Vrsta reza	Raven rez (natančen)
Debelina pločevine (luknjasta pločevina)	1-3 mm
Kovinski profil (odprt)	< 65 mm
Primernost	_T321AF
Število listov	5
Delitev zob	1,2 mm
Dolžina lista za material	132 mm
Oznaka	T321AF
Vrsta izdelka	List za vbodno žago

