

## Garant

### Groborezni rezkar GARANT Master Alu PickPocket VHM HPC, DLC, Ø e8 DC: 7mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202014 7
GTIN	4062406126353
Razred artikla	11X

#### Opis

##### Izvedba:

Za grobo in poravnalno obdelavo.

Do  $2 \times D$  v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku.

Najvišje vrednosti podajanja pri navpičnem pogrezanju.

Poševno pogrezanje do  $45^\circ$ .

S prevleko DLC  $sp^2$  najnovejše generacije.

##### Prednosti:

**Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.**

##### Napotek:

Minimalna povečana mera  $0,1 \times D$  za naslednje poravnalne obdelave mora biti dosežena.

#### Tehnični opis

Podajanje $f_z$ za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,07 mm
Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprostitutvijo	30 mm
Ø rezila $D_c$	7 mm
Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 s HA
Ø držala $D_s$	8 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Kot spirale	42 stopinj
Ø sprostitve $D_1$	6,8 mm

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,05 mm
Dolžina rezil $L_c$	16 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Število zob Z	3
Celotna dolžina L	68 mm
Zaokrožitev kota $r_v$	0,2 mm
Serija	Master Alu
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delitev rezil	neenakomeren
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al	primerno	550 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	500 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	450 m/min	N
PMMA Akрил	primerno	200 m/min	N
PE-HD	primerno	160 m/min	N

PA 66	primerno	200 m/min	N
PEEK	primerno	150 m/min	N
PF 31	primerno	130 m/min	N
PVDF GF20	primerno	180 m/min	N
POM GF25	primerno	160 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	150 m/min	N
PEEK GF30	primerno	130 m/min	N
PTFE CF25	primerno	160 m/min	N
Honeycomb sendvič	pogojno primerno	300 m/min	N
Cu	primerno	160 m/min	N
CuZn	primerno	200 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		
<b>Storitve</b>			

Brušenje držala Tip HB

129100 HB