


**Garant****VHM rezkar MTC, DLC, Ø DC: 7,5mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202270 7,5
GTIN	4062406127503
Razred artikla	11X

## Opis

### Izvedba:

S **prevleko DLC sp<sup>2</sup>** najnovejše generacije.

Z **ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami** in dodatno **poliranimi** utori za odrezke za **odlično odvajanje odrezkov** pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.

Mere podobne **DIN 6527, dolgi**.

### Uporaba:

Specialno za **MTC (Multi Task Cutting)** uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje.

### Napotek:

**NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!**

**Priporočljiva naslednika sta art. 202004 in art. 202010.**

## Tehnični opis

Držalo	DIN 6535 HA s h6
Podajanje $f_z$ za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,04 mm
Število zob Z	3
Celotna dolžina L	63 mm
Toleranca nazivnega Ø	h6
Ø rezila $D_c$	7,5 mm
Dolžina rezil $L_c$	21 mm
Kot spirale	45 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično

Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprostitutvijo	25 mm
Oblika držala	HA
$\varnothing$ držala $D_s$	8 mm
$\varnothing$ sprostitve $D_1$	7,1 mm
Širina posnetja vogala pri $45^\circ$	0,2 mm
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,03 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	W
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	$0,5 \times D$ pri robljenju
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$ ne
Strategija odrezovanja	MTC
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al	primerno	480 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	440 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	400 m/min	N
PMMA Akрил	primerno	200 m/min	N
PE-HD	primerno	160 m/min	N
PA 66	primerno	200 m/min	N
PEEK	primerno	150 m/min	N

PF 31	primerno	130 m/min	N
PVDF GF20	primerno	180 m/min	N
POM GF25	primerno	160 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	150 m/min	N
PEEK GF30	primerno	130 m/min	N
PTFE CF25	primerno	160 m/min	N
Honeycomb sendvič	pogojno primerno	300 m/min	N
Cu	primerno	160 m/min	N
CuZn	primerno	200 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

### Storitve

Brušenje držala Tip HB

129100 HB