



Akumulatorska LED delovna svetilka, Tip: MAG



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081516 MAG
GTIN	5708997354001
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Akumulatorska LED delovna svetilka z visokozmogljivimi svetlečimi diodami z visoko svetilnostjo in zložljivimi, vrtljivimi obesnimi kavljji ter močnim držalnim magnetom.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

Vključno z USB-polnilnim kablom.

Tehnični opis

Svetlobni tok	300 - 500 lm
Napetost akumulatorja	3,7 V
Napajanje	Akumulatorsko napajanje
Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Sijalke	LED modul

Kapaciteta akumulatorja	2,2 Ah
Svetlobni tok, stopnja 2	150 lm
Čas obratovanja	2,5 h
Celotna dolžina	260 mm
Čas delovanja v 2. stopnji	5 h
Vrsta IP-zaščite	IP 20
Celotna širina	61 mm
Masa	273 g
Cona ATEX	brez
Oznaka proizvajalca	MAG
Vrsta izdelka	Delovne svetilke

Pribor

Polnilnik akumulatorjev USB Tip CABLE	081512 CABLE
---------------------------------------	--------------