



Akumulatorska LED delovna svetilka, Tip: MAG-PRO



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081516 MAG-PRO
GTIN	5708997356906
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Akumulatorska LED delovna svetilka z visokozmogljivimi svetlečimi diodami z visoko svetilnostjo in zložljivimi, vrtljivimi obesnimi kavljji ter močnim držalnim magnetom. Nova generacija različice **MAG3** z izredno visoko svetilno močjo, zelo močna glavna svetloba in usmerjen snop svetlobe, s prikazom napolnjenosti akumulatorja spredaj.

Tehnologija z visokozmogljivimi COB svetlečimi diodami, za posebej svetlo, **homogeno površinsko svetlobo z dvema stopnjama osvetlitve**.

Brezstopenjska zatemnitev.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z USB-polnilnim kablom.

Tehnični opis

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja	2,6 Ah

Število vključenih akumulatorjev	1
Svetlobni tok	60 - 600 lm
Napajanje	Akumulatorsko napajanje
Napetost akumulatorja	3,7 V
Sijalke	LED modul
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Celotna širina	70 mm
Čas obratovanja	1,5 - 15 h
Celotna dolžina	270 mm
Masa	312 g
Cona ATEX	brez
Oznaka proizvajalca	MAG-PRO
Vrsta izdelka	Delovne svetilke