

**Garant****Ľavozávitový strojový priechodný závitník, TiN, MF: M17X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130006 M17X0,75
GTIN	4062406008451
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	16,25 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20

Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Stúpanie závitov	0,75 mm
Norma	DIN 376
Celková dĺžka L	125 mm
Hĺbka závitov	51 mm
Ø závitov	17 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	14 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Druh závitov	MF-LH
Veľkosť závitov	M17×0,75
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitov	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník