

**Garant****Ľavozávitový strojový priechodný závitník, TiN, MF: M2,5X0,2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130006 M2,5X0,2
GTIN	4062406007577
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Celková dĺžka L	50 mm
Ø závit	2,5 mm
Ø otvoru pod závit	2,3 mm
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX

Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Hĺbka závitú	7,5 mm
Stúpanie závitov	0,2 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Rezný materiál	HSS E
Druh závitú	MF-LH
Veľkosť závitú	M2,5×0,2
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník