

HOLEX®

**Visokozmogljivi svedri v celoti iz karbidne trdine, držalo Weldon DIN 6535
HB, TiN, Ø h7: 12,2 mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	123107 12,2
GTIN	4045197449658
Razred artikla	12E

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje – zaradi tega reže prečno rezilo z **veliko točnostjo centriranja**. **Ravni glavni rezili** z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo **kratke odrezke**.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:

globina vpenjalnega utora (glej tabelo) minus 1,5 × nazivni Ø.

Napotek:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!

Priporočljiv naslednik je art. 123104.

Rezalni material: VHM

Globina vrtanja do: 8×D

Kot konice: 135 stopinj

Držalo: DIN 6535 HB s h6

z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari

Standard: Tovarniški standard

Toleranca nazivnega Ø: h7

Število rezil Z: 2

Toleranca nazivnega Ø: h7

Dolžina vpenjalnega utora: 133 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 178 mm

Ø držala: 14 mm

Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm²: 0,26 mm/v

Tehnični opis

Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm²

0,26 mm/v

Dolžina vpenjalnega utora	133 mm
Toleranca držala	h6
Nazivni Ø	12,2 mm
Število rezil Z	2
Toleranca nazivnega Ø	h7
Ø držala	14 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	178 mm
Standard	Tovarniški standard
Priporočena maksimalna globina vrtanja	114,7 mm
Prevleka	TiN
Rezalni material	VHM
Globina vrtanja do	8×D
Kot konice	135 stopinj
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Barvni prstan	zelena