

Garant**Ľavozávitový strojový priechodný závitník, TiN, MF: M14X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130006 M14X1,5
GTIN	4062406008253
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

Technický opis

Hĺbka závitú	42 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Ø závitú	14 mm
Ø stopky D _s	11 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H

Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Celková dĺžka L	110 mm
Norma	DIN 376
Stúpanie závitov	1,5 mm
Ø otvoru pod závit	12,5 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Druh závitú	MF-LH
Veľkosť závitú	M14×1,5
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník