

**HOLEX®**
**Visokozmogljivi svedri v celoti iz karbidne trdine, držalo Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiN, Ø h7: 9,2 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	123108 9,2
GTIN	4045197450715
Razred artikla	12E

**Opis**
**Izvedba:**

**Čvrsto jedro in specialno koničenje** – zaradi tega reže prečno rezilo z **veliko točnostjo centriranja**. **Ravni glavni rezili** z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo **kratke odrezke**.

**Priporočilo:**
**Maksimalna globina vrtanja:**

globina vpenjalnega utora (glej tabelo) minus 1,5 × nazivni Ø.

**Napotek:**
**NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!**
**Priporočljiv naslednik je art. 123109.**

Rezalni material: VHM

Globina vrtanja do: 8×D

Kot konice: 135 stopinj

Držalo: DIN 6535 HE s h6

z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari

Standard: Tovarniški standard

Toleranca nazivnega Ø: h7

Število rezil Z: 2

Toleranca nazivnega Ø: h7

Dolžina vpenjalnega utora: 95 mm

Celotna dolžina  $L_{\text{celotna}}$ : 142 mm

Ø držala: 10 mm

Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/v

**Tehnični opis**

Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm<sup>2</sup>

0,2 mm/v

Število rezil Z	2
Toleranca držala	h6
Nazivni Ø	9,2 mm
Dolžina vpenjalnega utora	95 mm
Toleranca nazivnega Ø	h7
Ø držala	10 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	142 mm
Standard	Tovarniški standard
Priporočena maksimalna globina vrtanja	81,2 mm
Prevleka	TiN
Rezalni material	VHM
Globina vrtanja do	8×D
Kot konice	135 stopinj
Držalo	DIN 6535 HE s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Barvni prstan	zelena