

**Garant****Ľavozávitový strojový priechodný závitník, TiN, MF: M23X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130006 M23X0,5
GTIN	4062406008932
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Hĺbka závitú	69 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø závitú	23 mm
Norma	DIN 376
Počet rezných hrán Z	3
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX

Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Ø otvoru pod závit	22,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Stúpanie závitov	0,5 mm
Rezný materiál	HSS E
Druh závitú	MF-LH
Veľkosť závitú	M23×0,5
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník