

Garant**Ľavozávitový strojový priechodný závitník, TiN, MF: M21X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130006 M21X0,75
GTIN	4062406008796
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

Technický opis

Stúpanie závitov	0,75 mm
Ø otvoru pod závit	20,25 mm
Ø stopky D _s	18 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø závit	21 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Norma	DIN 376
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G

Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Hĺbka závitú	63 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Druh závitú	MF-LH
Veľkosť závitú	M21×0,75
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník