

Garant**Ľavozávitový strojový priechodný závitník, TiN, MF: M28X2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130006 M28X2
GTIN	4062406009397
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX

Celková dĺžka L	140 mm
Ø otvoru pod závit	26 mm
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	2 mm
Hĺbka závitů	84 mm
Ø závitů	28 mm
Ø stopka štvorhranu	16 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Norma	DIN 376
Počet rezných hrán Z	4
Počet napínacích drážok	4
Druh závitů	MF-LH
Veľkosť závitů	M28x2
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník