

**Garant****TK NC navrtávak 142° špirálovitý, bez povlaku, Ø DC h6: 2mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 121070 2      |
| GTIN             | 4045197038616 |
| Trieda položky   | 11E           |

## Popis

### Prevedenie:

Presný **stredový výbrus hrotu**. **Lahké navrtanie** a **vysoká tvarová presnosť** centrovaného otvoru. Stabilné vďaka krátkym trieskovým drážkam.

≥ Ø 6 mm s **unášacou plochou HB**.

### Použitie:

**S uhlom hrotu 142°** na záber hlavných rezných hrán nasledujúceho špirálového vrtáka.

### Upozornenie:

Nastavte otáčky na skutočný Ø otvoru (nie všeobecne na vonkajší Ø vrtáka).

## Technický opis

|  |                  |
|--|------------------|
| Dĺžka napínacích drážok L <sub>c</sub>   | 6 mm             |
| Tolerancia stopky                        | h6               |
| Menovité -Ø D <sub>c</sub>               | 2 mm             |
| Posuv f v oceli < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,03 mm/ot,      |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                  | 2 mm             |
| Celková dĺžka L                          | 32 mm            |
| Stopka                                   | DIN 6535 HA s h6 |
| Povrchová úprava                         | bez povlaku      |
| Rezný materiál                           | VHM              |
| Norma                                    | Výrobná norma    |
| Tolerancia menovitého Ø                  | h6               |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Uhol špičky          | 142 Stupeň |
| Počet rezných hrán Z | 2          |
| Vnútorne chladenie   | nie        |
| Farebný krúžok       | bez        |
| Druh produktu        | Navrtávač  |

### Údaje o užívateľovi

|                              | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty             | vhodný            | 200            | N       |
| Alu (krátke rezanie)         | vhodný            | 180            | N       |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 80             | P       |
| Olej                         | vhodný            |                |         |
| mokrú maximum                | vhodný            |                |         |
| suché                        | podmienene vhodný |                |         |