

**Fiberdisk XF 733 (CER), Ø 125 mm, Zrnatost: 24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566452 24
GTIN	4018875875926
Razred artikla	56V

Opis**Izvedba:**

Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi **diski iz vulkaniziranega fibra**. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.

VSM XF 733 z najvišjo zmogljivostjo brušenja in dolgo življenjsko dobo na nž-kovinah, kot je npr. **aluminij**. Dodatna plast za aktivno brušenje preprečuje nabiranje in oprijemanje odrezkov. Vrsta brusnih zrn: **Keramična brusna zrna s prevleko za aktivno brušenje (STEARAT Plus)**.

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih z najvišjo obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art. 566650/6670. Za **brušenje ravnih ali izbočenih površin** z veliko **prilagodljivostjo**.

Tehnični opis

Ø plošče	125 mm
Zrnatost	24
Serijska	XF733
Brusno sredstvo	Keramična zrna
Kratka za brusno sredstvo	Keramika

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
za material	Aluminij
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Fiber-diski

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
CuZn	primerno		
suho	primerno		