



Univerzalna žaga za luknje brez centrirnega svedra, Ø vrtanja: 44mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	788041 44
GTIN	4058546228699
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

Zobje iz karbidne trdine za daljšo življenjsko dobo, tudi pri vrtanju debelih materialov. Široki in globoki prostori za odrezke za lahko odstranjevanje vrtalnega jedra. Agresivna geometrija ozobljenja za do 10-krat hitrejše prodiranje svedra v primerjavi z bimetalnimi žagami za luknje. Idealno za uporabo na področju elektronike in instalacij.

Uporaba:

Za vrtanje velikih lukenj in prebojev v različne materiale: opečnati zid, materiali za lahke gradnje, umetne mase in les. Ni primerno za uporabo v trdih materialih, kot so beton, granit, naravni kamen in trde opeke s trdoto nad 30 N/mm².

Napotek:

Uporablajte le za vrtanje (brez udarjanja).

Tehnični opis

Število rezil Z	2
Največja globina rezanja	60 mm
Uporaba za	Sanitarne in grelne cevi, halogenski reflektorji
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrtanja
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Žage za luknje

