

Garant**Ľavozávitový strojový priechodný závitník, TiN, MF: M45X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130006 M45X0,5
GTIN	4062406010508
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Počet napínacích drážok	4
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G

Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø stopky D _s	36 mm
Ø otvoru pod závit	44,5 mm
Hĺbka závit	135 mm
Celková dĺžka L	220 mm
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Ø závit	45 mm
Počet rezných hrán Z	4
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	0,5 mm
Norma	DIN 376
Druh závit	MF-LH
Veľkosť závit	M45×0,5
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník