

Garant**Plošča za grobo brušenje X-LOCK univerzalni, Ø plošče x širina plošče:
125X7mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	560011 125X7
GTIN	4062406151492
Razred artikla	51M

Opis

Izvedba:

Hitra zamenjava plošče brez uporabe orodja s sistemom X-LOCK.
Za **univerzalno uporabo** pri obdelavi **INOX-a, jekla** in litine.

Specifikacija:

A30R-BF.

Napotek:

Plošče za grobo brušenje X-LOCK so kompatibilne za nazaj in se lahko uporabljajo tudi na običajnih kotnih brusilnikih.

Tehnični opis

Ø plošče	125 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
Debelina plošče	7 mm
Serija	Sistem X-LOCK

Brusno sredstvo	Običajni korund
Kratica za brusno sredstvo	A
Specifikacija	A30R-BF
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	20-30 stopinj
za material	INOX
za material	Jeklo
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Plošče za grobo brušenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Uni	pogojno primerno		
suho	primerno		