

**Garant****Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M17X2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130010 M17X2
GTIN	4062406012083
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Norma	DIN 376
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	125 mm
Stúpanie závitov	2 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05

Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Hĺbka závit	42,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	14 mm
Ø otvoru pod závit	15 mm
Ø závit	17 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M17×2
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník