

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M4X0,7**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	130011 M4X0,7
GTIN	4062406014858
Trieda položky	10N

Popis

Upozornenie:

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	3,4 mm
Hĺbka závit	10 mm
Ø otvoru pod závit	3,3 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10

Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L	63 mm
Norma	DIN 371
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	4,5 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø závit	4 mm
Stúpanie závitov	0,7 mm
Druh závit	M-LH
Veľkosť závit	M4×0,7
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník