

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF:
M1,1X0,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130011 M1,1X0,25
GTIN	4062406014544
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Hĺbka závitů	2,75 mm
Ø otvoru pod závit	0,85 mm
Ø stopky D _s	2,5 mm
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	0,25 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Počet rezných hrán Z	2
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Počet napínacích drážok	2
Celková dĺžka L	40 mm
Ø závitu	1,1 mm
Norma	DIN 371
Druh závitu	M-LH
Veľkosť závitu	M1,1×0,25
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník