

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M19X1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	130011 M19X1
GTIN	4062406015817
Trieda položky	10N

Popis

Upozornenie:

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø závitu	19 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G

Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø otvoru pod závit	18 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	16 mm
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	47,5 mm
Počet napínacích drážok	3
Celková dĺžka L	140 mm
Ø stopka štvorhranu	12 mm
Stúpanie závitov	1 mm
Norma	DIN 376
Druh závit	MF-LH
Veľkosť závit	M19×1
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník