

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M17X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 130016 M17X1,5 |
| GTIN             | 4062406022860  |
| Trieda položky   | 10N            |

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Rezný materiál     | HSS E      |
| Ø otvoru pod závit | 15,5 mm    |
| Tolerančná trieda  | ISO 1 4H   |
| Tolerančná trieda  | 7H         |
| Tolerančná trieda  | 7HX        |
| Tolerančná trieda  | 7G         |
| Tolerančná trieda  | 7GX        |
| Tolerančná trieda  | ISO 1X 4HX |
| Tolerančná trieda  | ISO 2 6H   |
| Tolerančná trieda  | ISO 2X 6HX |
| Tolerančná trieda  | 6H +0,05   |
| Tolerančná trieda  | 6H +0,10   |
| Tolerančná trieda  | 6H +0,20   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Tolerančná trieda        | ISO 3 6G                                  |
| Tolerančná trieda        | ISO 3X 6GX                                |
| Počet napínacích drážok  | 3   |
| Norma                    | DIN 376                                   |
| Hĺbka závitú             | 42,5 mm                                   |
| Ø stopky D <sub>s</sub>  | 14 mm                                     |
| Stúpanie závitov         | 1,5 mm                                    |
| Celková dĺžka L          | 125 mm                                    |
| Počet rezných hrán Z     | 3   |
| Ø stopka štvorhranu      | 11 mm                                     |
| Ø závitú                 | 17 mm                                     |
| Druh závitú              | MF-LH                                     |
| Veľkosť závitú           | M17×1,5                                   |
| Povrchová úprava         | TiN                                       |
| Vrcholový uhol závitú    | 60 Stupeň                                 |
| Závit-norma              | DIN 13                                    |
| Forma nábehu             | C   |
| Stopka                   | Valcová stopka s h9                       |
| Vnútorne chladenie       | nie                                       |
| Použitie pri type otvoru | do 2,5×D pri slepom otvore                |
| Smer rezania             | ľavé                                      |
| Druh závitového náradia  | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok           | bez                                       |
| Druh produktu            | Závitník                                  |