

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M28X1,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130016 M28X1,75
GTIN	4062406023768
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø stopka štvorhranu	16 mm
Stúpanie závitov	1,75 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	26,25 mm
Počet rezných hrán Z	4
Celková dĺžka L	140 mm
Ø závit	28 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	DIN 376
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G

Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Hĺbka závitú	70 mm
Počet napínacích drážok	4
Druh závitú	MF-LH
Veľkosť závitú	M28×1,75
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník