

**Garant****TK NC navrtávak 90° špirálovitý, bez povlaku, Ø DC h6: 5mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	121020 5
GTIN	4045197038449
Trieda položky	11E

## Popis

### Prevedenie:

Presný **stredový výbrus hrotu**. **Lahké navrtanie** a **vysoká tvarová presnosť** centrovaného otvoru. Stabilné vďaka krátkym trieskovým drážkam.

≥ Ø 6 mm s unášacou plochou HB.

### Použitie:

S uhlom hrotu **90°** na navrtávanie a zároveň zahlbovanie, ak sa následne použije špirálový vrták s menším Ø.

### Upozornenie:

Nastavte otáčky na skutočný Ø otvoru (nie všeobecne na vonkajší Ø vrtáka).

## Technický opis

Posuv f v oceli < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/ot,
Tolerancia stopky	h6
Dĺžka napínacích drážok L <sub>c</sub>	13 mm
Menovité -Ø D <sub>c</sub>	5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	5 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma

Tolerancia menovitého Ø	h6
Uhol špičky	90 Stupeň
Počet rezných hrán Z	2
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Navrtávač

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	200	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	180	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		