



Magnetni stroj za vrtanje z jedrom, Tip: MAB525



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	076535 MAB525
GTIN	4250187511141
Razred artikla	07E

Opis

Izvedba:

- Vgrajen sistem notranjega mazanja, magnetni indikator za nadzor magnetne sile.
- Vgrajena posoda za rezalno olje, kompletna kabelska napeljava v ohišju.
- Gonilo v oljni kopeli.

Zmogljivi vsestranski stroji za vse vrste materiala za vrtanje, **vrezovanje navoja**, povrtavanje in grezenje. **Desni/levi tek**, polnovalna regulacijska elektronika, vpenjalo orodij s **sistemom Keyless za hitro menjavo svedrov** in termična zaščita omogočajo vsestransko uporabo.

Vključno s svedrom za vrtanje z jedrom Ø 14/18/22 mm, globina reza 30 mm; **vključno s hitrovpenjalno vrtalno glavo SSBF 1–16 mm**. **Adapter za vrtanje navoja M10/M12 /M16**.

Uporaba:

Brezstopenjska regulacija števila vrtljajev nizkih prestavnih stopenj omogoča uporabo navojnih svedrov, spiralnih svedrov, povrtal, grezil in svedrov za vrtanje z jedrom za vse kakovosti materialov.

Obseg dobave:

Vključno s kovčkom, vpenjalom svedra za vrtanje z jedrom, izmetalnim čepom, varnostno kaseto, **magnetnim kavljem za odrezke**, sistemom mazanja in orodjem za upravljanje.

Napotek:

- **Svedre za vrtanje z jedrom najdete pod art. 118780–118825.**

- **Magnetni stroji za vrtanje z jedrom z avtomatskim pomikom obdelovanca, vakuumsko vpenjalno ploščo in napravo za vpenjanje cevi po ponudbi.**
- **Pnevmatsko vrtalni stroji za vrtanje z jedrom s standardom ATEX po ponudbi.**

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	MAB525
Maksimalni Ø povrtavanja	20 mm
Maksimalni Ø grezenja	50 mm
Delovni hod	160 mm
Dolžina magnetne noge	90 mm
Območje vrtljajev v 2. stopnji	180 - 580 min ⁻¹
Poraba moči	1600 W
Maksimalni Ø z navojnim svedrom v jeklo	M20 mm
Širina magnetne noge	180 mm
Maksimalni Ø vrtanja z jedrom v jeklo	50 mm
Območje vrtljajev v 1. stopnji	70 - 280 min ⁻¹
Oblika vpenjala za orodja	MK3
Širina	171 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	20 mm
Dolžina	295 mm
Mere vpenjala za orodja	19 mm Weldon
Višina	492 mm
Masa	16 kg
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Magnetni stroj za vrtanje z jedrom

Pribor

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Garnitura svedrov za vrtanje z jedrom HSS	118825
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26