



Magnetni stroj za vrtanje z jedrom, Tip: MAB825



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	076535 MAB825
GTIN	4250187507571
Razred artikla	07E

Opis

Izvedba:

- Vgrajen sistem notranjega mazanja, magnetni indikator za nadzor magnetne sile.
- Vgrajena posoda za rezalno olje, kompletna kabelska napeljava v ohišju.
- Gonilo v oljni kopeli.

Paket moči za težko uporabo. Sveder za vrtanje z jedrom do \varnothing 100 mm. **Vrezovanje navoja do maksimalno M30 s**

priloženimi adapterji. Vpenjalo orodij MK3 s **sistemom Keyless za hitro menjavo svedrov.**

Termična zaščita in drsna sklopka varujeta stroj in orodje. Motor s 4 stopnjami gonila, polnovalno regulacijsko elektroniko in izklopom vrtilnega momenta omogoča optimalno nastavitvev števila vrtljajev brez izgube zmogljivosti. **Vključno s svedrom za vrtanje z jedrom \varnothing 17,5/21/24 mm**, globina reza 55 mm; **adapter za vrtanje navoja M20/M24/M27.**

Obseg dobave:

Vključno s kovčkom, vpenjalom svedra za vrtanje z jedrom, izmetalnim čepom, varnostno kaseto, **magnetnim kavljem za odrezke**, sistemom mazanja in orodjem za upravljanje.

Napotek:

- Svedre za vrtanje z jedrom najdete pod art. 118780–118825.
- Magnetni stroji za vrtanje z jedrom z avtomatskim pomikom obdelovanca, vakuumsko vpenjalno ploščo in napravo za vpenjanje cevi po ponudbi.
- Pnevmatsko vrtalni stroji za vrtanje z jedrom s standardom ATEX po ponudbi.

Tehnični opis

Oblika vpenjala za orodja	MK3
Oznaka proizvajalca	MAB825
Območje vrtljajev v 2. stopnji	65 - 175 min ⁻¹
Širina	240 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	31,75 mm
Območje vrtljajev v 1. stopnji	40 - 110 min ⁻¹
Maksimalni Ø povrtavanja	31,75 mm
Mere vpenjala za orodja	19 mm, 32 mm Weldon
Dolžina	370 mm
Maksimalni Ø vrtanja z jedrom v jeklo	100 mm
Masa	25 kg
Delovni hod	255 mm
Maksimalni Ø z navojnim svedrom v jeklo	M30 mm
Območje vrtljajev v 3. stopnji	140 - 360 min ⁻¹
Širina magnetne noge	220 mm
Maksimalni Ø grezenja	50 mm
Poraba moči	1800 W
Območje vrtljajev v 4. stopnji	220 - 600 min ⁻¹
Višina	475 mm
Dolžina magnetne noge	110 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Magnetni stroj za vrtanje z jedrom

Pribor

Sveder za vrтанje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Sveder za vrтанje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Sveder za vrтанje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Sveder za vrтанje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Sveder za vrтанje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Sveder za vrтанje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Garnitura svedrov za vrтанje z jedrom HSS	118825
Sveder za vrтанje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Sveder za vrтанje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Sveder za vrтанje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Sveder za vrтанje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Sveder za vrтанje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Sveder za vrтанje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Sveder za vrтанje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20