

Garant
KNUX 160405R, Zvrst: HB725

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251030 HB725
GTIN	4062406135706
Razred artikla	21G

Opis

KNUX 160405R HB725 Zvrst: HB725

Lomilec odrezkov: UM

Lomilec odrezkov: 2,2 mm

 Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm

 Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v

 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 250 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	UM
Glavna uporaba	UNI
Zvrst	HB725
Radij rezila	0,5 mm
Lomilec odrezkov	2,2 mm
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 250 m/min

Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Prevleka	PVD
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160405R
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje