

**Garant**
**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, MF: M46X2**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130015 M46X2
GTIN	4062406152963
Razred artikla	10N

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	44 mm
Globine navoja	115 mm
4-kotno držalo □	29 mm
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	2 mm
Ø navoja	46 mm
Standard	DIN 371
Celotna dolžina L	250 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H

Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Število vpenjalnih utorov	4
Vrsta navoja	M/MF
Ø držala D <sub>s</sub>	36 mm
Število rezil Z	4
Velikost navoja	M46×2
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri