

**Garant****Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, bez povlaku, MF:  
M100X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | 130020 M100X0,75 |
| GTIN             | 4062406026998    |
| Trieda položky   | 10N              |

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Počet rezných hrán Z    | 12       |
| Ø závitů                | 100 mm   |
| Stúpanie závitov        | 0,75 mm  |
| Norma                   | DIN 2184 |
| Hĺbka závitů            | 150 mm   |
| Rezný materiál          | HSS      |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 56 mm    |
| Celková dĺžka L         | 180 mm   |
| Tolerančná trieda       | ISO 1 4H |
| Tolerančná trieda       | 7H       |
| Tolerančná trieda       | 7HX      |
| Tolerančná trieda       | 7G       |
| Tolerančná trieda       | 7GX      |

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Tolerančná trieda        | ISO 1X 4HX                                |
| Tolerančná trieda        | ISO 2 6H                                  |
| Tolerančná trieda        | ISO 2X 6HX                                |
| Tolerančná trieda        | 6H +0,05                                  |
| Tolerančná trieda        | 6H +0,10                                  |
| Tolerančná trieda        | 6H +0,20                                  |
| Tolerančná trieda        | ISO 3 6G                                  |
| Tolerančná trieda        | ISO 3X 6GX                                |
| Ø stopka štvorhranu      | 44 mm                                     |
| Počet napínacích drážok  | 12                                        |
| Ø otvoru pod závit       | 99,25 mm                                  |
| Druh závit               | MF                                        |
| Veľkosť závit            | M100×0,75                                 |
| Povrchová úprava         | bez povlaku                               |
| Vrcholový uhol závit     | 60 Stupeň                                 |
| Závit-norma              | DIN 13                                    |
| Forma nábehu             | C                                         |
| Stopka                   | Valcová stopka s h9                       |
| Vnútorne chladenie       | nie                                       |
| Použitie pri type otvoru | až 1,5×D pri priechodnom otvore           |
| Použitie pri type otvoru | do 1,5×D pri slepom otvore                |
| Smer rezania             | pravé                                     |
| Druh závitového náradia  | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok           | bez                                       |
| Druh produktu            | Závitník                                  |