

Garant
VHM-rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 3,8 mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	201303 3,8
GTIN	4062406152604
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Mere, podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 2

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HE s h6

Število zob Z: 2

Dolžina rezil L_c : 6 mm

Celotna dolžina L: 54 mm

Ø držala D_s : 6 mm

Oblika držala: HB

Širina posnetja vogala pri 45°: 0,1 mm

Tehnični opis

Toleranca nazivnega Ø	e8
Držalo	DIN 6535 HE s h6
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,02 mm
Število zob Z	2
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Kot spirale	30 stopinj

Oblika držala	HB
Celotna dolžina L	54 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,025 mm
Ø rezila D_c	3,8 mm
Ø držala D_s	6 mm
Dolžina rezil L_c	6 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,3 × D pri robljenju ne
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar