

Garant
VHM-rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 11,7 mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	201303 11,7
GTIN	4062406155537
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Mere, podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 2

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HE s h6

Število zob Z: 2

Dolžina rezil L_c : 16 mm

Celotna dolžina L: 73 mm

Ø držala D_s : 12 mm

Oblika držala: HB

Širina posnetja vogala pri 45°: 0,1 mm

Tehnični opis

Ø rezila D_c	11,7 mm
Dolžina rezil L_c	16 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,06 mm
Celotna dolžina L	73 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,09 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Kot spirale	30 stopinj
Ø držala D_s	12 mm
Držalo	DIN 6535 HE s h6
Število zob Z	2
Oblika držala	HB
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,3 \times D$ pri robljenju ne
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar