



## Rezkar za velika podajanja MFH mini, Držalo Weldon, Ø D / število rezil Z: 32/5mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221955 32/5
GTIN	4960664741403
Razred artikla	250

### Tehnični opis

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	131 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø $D_3$	25 mm
Prevesna dolžina $L_1$	70 mm
Ø držala $D_s$ h6	32 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$	1 mm
Število rezil Z	5
Ø rezila $D_c$	32 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{maks}}$	62 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{min}}$	57 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	0,74 stopinj
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	23,3 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	15 stopinj

Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------