

Garant

Garnitura brusnih gobic, 24-delna posebej mehka, 120×98×13 mm, Zrnatost: 60

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	557480 60
GTIN	4062406155971
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Brusna gobica z izredno mehkim vmesnim slojem. Odlično se prilega vsem profilom. Prevleka na 2 straneh.

Korund (A) s **keramično prevleko** za **daljšo življenjsko dobo**.

Manjši vnos tujkov na površino obdelovanca z vezivom brez topil.

Prednosti:

- **Elastične, brez prelomov in gubanja pri brušenju.**
- **Vse brusne gobice so primerne tudi za mokro brušenje.**
- **Brusna površina se le malo zamaže, pralne.**

Uporaba:

Za **fino brušenje neravnih in profiliranih površin** brez spreminjanja geometrije. Za brušenje kovin, lesa in umetnih mas pred barvanjem, za vmesno brušenje pri lakiranju.

Tehnični opis

Zrnatost	60
Stopnja preciznosti	srednja
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratka za brusno sredstvo	A

Širina	98 mm
Višina	13 mm
Dolžina	120 mm
Značilnost blagovnega imena	120×98×13 mm
Število prevlečenih površin	2
Število gobic	24
Vrsta izdelka	Brusna gobica

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		

