

**Garant**

**Ľavozávitový strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, bez povlaku, MF: M62X0,5**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130021 M62X0,5
GTIN	4062406027933
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	61,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G

Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 2184
Stúpanie závitov	0,5 mm
Ø závit	62 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Hĺbka závit	93 mm
Ø stopka štvorhranu	39 mm
Počet rezných hrán Z	6
Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Počet napínacích drážok	6
Druh závit	MF-LH
Veľkosť závit	M62×0,5
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 1,5×D pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník