

## Zarisovanje in žaganje, Število orodij: 8



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	954890 8
GTIN	2050002004504
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

#### Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954890: 1 kos  
Pisalo za trajno označevanje EDDING art. 085130, vel. R: 1 kos  
Pomično merilo GARANT art. 410100, vel. 150: 1 kos  
Zarisovalna igla HM št. 458760 vel. HM: 1 kos  
Precizen jekleni meter HOLEX art. 461600, vel. 300: 1 kos  
Jekleni tračni meter GARANT art. 461992, vel. 3: 1 kos  
Žepna vodna tehtnica art. 467482, vel. 70: 1 kos  
Lok ročne žage za kovine GARANT art. 580400: 1 kos  
List za ročno žago GARANT art. 582500 (1 PE = 10 kosov): 1 kos

### Tehnični opis

Širina	200 mm
Širina v G	8
Globina v G	20
Globina	500 mm

Število orodij	8
Izvedba	Z garnituro orodja
Masa	1,474 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napoljenosti enega predala v G	8×20
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Ravna zarisovalna igla s konico iz karbidne trdine, zaponko in zaščitno kapo Tip	458760
Lok ročne žage za kovinoz bimetalnim listom GARANT, progresivno ozobje, 18–32 zob	580400
Pisala za trajno označevanje Barva za pisanje R	085130 R
Precizni jekleni meternerjaven, mat Dolžina 300 mm	461600 300
Enostranski list za ročno žagobimetalni, progresivno ozobje	582500
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954890	952001 954890
Pomično merilo Merilno območje 150 mm	410100 150
Jekleni tračni meter „Quickmeter“ Dolžina traku 3 m	461992 3
Žepna vodna tehtnicaPro Magnetic Dolžina 70 mm	467482 70