

**Garant**
**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, MF: M46X3**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130015 M46X3
GTIN	4062406156053
Razred artikla	10N

**Tehnični opis**

Ø navoja	46 mm
Globine navoja	115 mm
Število rezil Z	4
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Celotna dolžina L	250 mm

Število vpenjalnih utorov	4
4-kotno držalo □	29 mm
Ø osnovne izvrtine	43 mm
Standard	DIN 371
Rezalni material	HSS E
Ø držala D <sub>s</sub>	36 mm
Korak navoja	3 mm
Vrsta navoja	M/MF
Velikost navoja	M46×3
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri