

**TNMG 160404, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251582 CA515
GTIN	4960664677504
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Lomilec odrezkov	PS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 435 m/min
Globina reza a_p	1 - 4,5 mm
Glavna uporaba	P
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje