

**CNMG 120408 Wiper, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250105 CA515 |
| GTIN | 4960664675470 |
| Razred artikla | 25E |

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------|
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 140 - 480 m/min |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Lomilec odrezkov | WP |
| Podajanje f | 0,13 - 0,4 mm/v |
| Glavna uporaba | P |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Globina reza a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Zvrst | CA515 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120408 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje