

**SNMG 120408, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251164 CA515
GTIN	4960664677078
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	PQ
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	CA515
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	105 - 510 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	8

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje